WIREMOLD®

Outdoor Rooftop Box
Boîte de toit extérieure
Caja para techo exterior

No: 1028542 RA 1222

Installation Instructions • Notice d'Installation• Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de catalogue • Número(s) de catálogo:

XFB2GBK, XFB2GGY, XFB2GRRBK, XFB2GRRGY, XFB2GCVRBK, XFB2GCVRGY

More info and installation video

Country of Origin • Pays d'origine • País de origen: Made in China • Fabriqué aux Chine • Hecho en China

IMPORTANT:
Please read all instructions before beginning installation

Legrand electrical systems conform to and should be properly grounded in compliance with requirements of the current National Electrical Code or codes administered by local authorities.

All electrical products may present a possible shock or fire hazard if improperly installed or used. Legrand electrical products may bear the mark of a Nationally Recognized Testing Laboratory and should be installed in conformance with current local and/or the National Electrical Code.

IMPORTANT :
Veuillez lire l'ensemble des instructions avant de commencer l'installation.

Les systèmes électriques Legrand sont conformes au Code National de l'électricité (National Electrical Code) ou aux codes locaux en vigueur et doivent être mis à la terre conformément à ces codes.

Tous les produits électriques peuvent présenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils ne sont pas installés ou utilisés correctement. Les produits électriques Legrand peuvent porter la marque d'un laboratoire reconnu et doivent être installés conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux en vigueur.

IMPORTANTE:
Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Los sistemas eléctricos Legrand cumplen con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) actual o con los códigos impuestos por las autoridades locales y deben conectarse a tierra consecuentemente.

Todos los productos eléctricos pueden presentar un riesgo de descarga o incendio si se los instala o utiliza incorrectamente. Los productos eléctricos Legrand pueden llevar la marca de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y se deben instalar conforme al código local en vigencia o al Código Eléctrico Nacional.

XFB2G



XFB2GRR



1

Determine box location. Ensure box is positioned in a location where the height of the decking from the roof surface to the top of the paver system is a minimum of 7.0". It is recommended that the paving system and pedestals be planned out prior to box being installed to ensure box can be installed where desired.

SEE STEP 4 FOR WIRING METHOD

Approved Pedestal Brands used to support the box are:
Bison Versadjust, Bison ScrewJack, Tile Tech, Hanover, SkyJack, Buzon

Déterminez l'emplacement du boîtier. S'assurer que le boîtier est placé à un endroit où la hauteur du platelage, de la surface du toit au sommet du système de pavage, est d'au moins 7,0 po. Il est recommandé de planifier le système de pavage et les piédestaux avant d'installer le boîtier afin de s'assurer que le boîtier peut être installé à l'endroit souhaité.

VOIR L'ÉTAPE 4 POUR LA MÉTHODE DE CÂBLAGE

Les marques de piédestal approuvées utilisées pour soutenir la boîte sont :
Bison Versadjust, Bison ScrewJack, Tile Tech, Hanover, SkyJack, Buzon

Determine la ubicación de la caja. Asegúrese de que la caja esté ubicada en un lugar donde la altura de la cubierta desde la superficie del techo hasta la parte superior del sistema de adoquinado sea de un mínimo de 7.0". Se recomienda planificar el sistema de adoquinado y los pedestales antes de instalar la caja para poder instalar la caja donde se desee.

CONSULTE EL PASO 4 PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL MÉTODO DE CABLEADO

Las marcas de pedestales aprobadas para soportar la caja son:
Bison Versadjust, Bison ScrewJack, Tile Tech, Hanover, SkyJack, Buzon



2

Cut Opening in Pavers. Be sure to compensate for paver spacer thickness.

Box Dimensions = 11-3/4" x 8" (298 mm x 203 mm)

Max. Hole Cut = 11-7/8" x 8-1/8" (301 mm x 206 mm)

Découpez une ouverture dans les pavés. Veillez à compenser l'épaisseur de l'espaceur de pavés.

Dimensions de la boîte = 11-3/4 po x 8 po (298 mm x 203 mm)

Max. Coupe du trou = 301 mm x 206 mm (11-7/8 po x 8-1/8 po)

Corte la abertura en los adoquines. Asegúrese de compensar el grosor del separador de adoquines.

Dimensiones de la caja = 298 mm x 203 mm (11-3/4" x 8")

Corte máx. del agujero = 301 mm x 206 mm (11-7/8" x 8-1/8")

Pavers 12"x 12" (305 x 305 mm)
Pavés de 12 po x 12 po (305 x 305 mm)
Adoquines de 305 x 305 mm (12"x 12")



Pavers 16"x 16" 406 x 406 mm
Pavés 16 po x 16 po (406 x 406 mm)
Adoquines de 406 x 406 mm (16"x 16")



Pavers 24"x 24" (610 x 610 mm)
Pavés 24 po x 24 po (610 x 610 mm)
Adoquines de 610 x 610 mm (24"x 24")









3

Adjust metal mounting brackets on the Rooftop Box to the proper height. Loosen the 4 side bracket bolts using 5/16" socket. Adjust bracket so the distance from the top of the bracket to the top of Rooftop Box cover is equal to thickness of paver.

Réglez les supports de montage métalliques du boîtier de toit à la hauteur appropriée. Desserrez les 4 boulons des supports latéraux à l'aide d'une douille de 5/16 po. Ajustez le support de façon à ce que la distance entre le haut du support et le haut du couvercle de la boîte de toit soit égale à l'épaisseur du pavé.

Ajuste los soportes de montaje metálicos de la caja de techo a la altura adecuada. Afloje los 4 pernos de los soportes laterales utilizando la llave de copa de 5/16". Ajuste el soporte de modo que la distancia entre la parte superior del soporte y la parte superior de la tapa de la caja de techo sea igual al grosor del adoquín.



Adjust brackets up or down to meet paver thickness. Tighten bolts. 12 in.-lbs torque

Ajustez les supports vers le haut ou vers le bas en fonction de l'épaisseur du pavé. Serrez les boulons. Couple de serrage de 12 po-lb

Ajuste los soportes hacia arriba o hacia abajo conforme al grosor del adoquín. Apriete los pernos. Torque de 12 pulg-lbs

4

A listed weatherproof junction box (not provided) must be positioned under a paver adjacent to the Rooftop Box location. Run a maximum of 4.5 ft (137 cm) of 1/2" flexible liquid tight conduit from the Rooftop Box to the junction box location.

Feed wire leads from the Rooftop Box through liquid tight fexible conduit and make connections in the weather proof junction box.

IMPORTANT: Leave sufficient length to reposition Rooftop Box slightly during paver system installation, including elevation of box above rooftop.

FOR UNWIRED ROOFTOP BOX:
Wire box with 1/2" flexible liquid tight conduit. Install weather resistant GFCI receptacles per code and cover with listed non-metallic device plate provided.

Une boîte de jonction étanche répertoriée (non fournie) doit être placée sous un pavé adjacent à l'emplacement de la boîte de toit. Faites passer un maximum de 137 cm (4,5 pi) de conduit flexible étanche de 1/2 po entre la boîte de toit et la boîte de jonction.

Faites passer les fils de la boîte de toit par un conduit flexible étanche aux liquides et effectuez les connexions dans la boîte de jonction étanche.

IMPORTANT : Laissez une longueur suffisante pour repositionner légèrement la boîte de toit pendant l'installation du système de pavés, y compris l'élévation de la boîte au-dessus du toit.

POUR BOÎTE DE TOIT NON CÂBLÉE :
La boîte à fils est équipée d'un conduit flexible de 1/2 po étanche aux liquides. Installez des prises GFCI résistantes aux intempéries conformément au code et couvrez-les avec la plaque de dispositif non métallique répertoriée fournie.

Debe colocarse una caja de conexiones resistente a la intemperie (no suministrada) debajo de un adoquín y junto al lugar donde se encuentra la caja de techo. Tienda un máximo de 137 cm (4.5 pies) de conducto flexible impermeable de 1/2" desde la caja de techo hasta el lugar donde se encuentra la caja de conexiones.

Pase los cables desde la caja de techo a través de un conducto flexible impermeable y realice las conexiones en la caja de conexiones resistente a la intemperie.

IMPORTANTE: Deje longitud suficiente para reposicionar ligeramente la caja de techo durante la instalación del sistema de adoquinado, incluida la elevación de la caja sobre el techo.

PARA CAJA DE TECHO SIN CABLEADO: Caja de cableado con conducto flexible impermeable de 1/2". Instale los receptáculos GFCI resistentes a la intemperie conforme al código y cubra con la placa para dispositivos no metálica incluida.



Junction Box (Not provided)
Boîte de jonction (non fournie)
Caja de conexiones (no incluida)

5

Install pavers with hole cut in proper location on pedestals in line with the rest of the paver system.

Installez les pavés avec le trou découpé à l'endroit approprié sur les piédestaux, en ligne avec le reste du système de pavés.

Instale los adoquines con el orificio cortado en el lugar adecuado sobre los pedestales y alineados con el resto del sistema de adoquines.



6

Set the Rooftop Box on top of (2) pedestals. Position pedestal spacers into slots on the bottom of the Rooftop Box. Slide Rooftop Box and pedestals under paver hole cut.

NOTE: Spacers may need to be modified to fit in slots.

Placez le coffre de toit sur le dessus des (2) socles. Placez les entretoises des socles dans les fentes situées au bas de la boîte de toit. Faites glisser la boîte de toit et les piédestaux sous la coupe du trou de pavage.

REMARQUE : Les entretoises peuvent devoir être modifiées pour s'adapter aux fentes.

Coloque la caja de techo sobre de (2) pedestales. Coloque los separadores de los pedestales en las ranuras de la parte inferior de la caja de techo. Deslice la caja de techo y los pedestales bajo el corte del agujero del adoquín.

NOTA: Puede ser necesario modificar los separadores para que encajen en las ranuras.









7

Adjust height of pedestals until metal brackets fully engage the paver. Ensure there is no vertical movement of the box. Confirm the cover of the box opens as intended. Continue paving the rest of the deck.

Réglez la hauteur des socles jusqu'à ce que les supports métalliques s'engagent complètement dans le pavé. Assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement vertical de la boîte. Confirmez que le couvercle du boîtier s'ouvre comme prévu. Continuez à poser le reste de la terrasse.

Ajuste la altura de los pedestales hasta que los soportes metálicos encajen completamente en el adoquín. Asegúrese de que la caja no se desplace en dirección vertical. Confirme que la tapa de la caja se abre como es debido. Continúe adoquinando el resto de la plataforma.



8

To use box, lift and hold outer cover. Rotate device box up and plug in power cord.

Pour utiliser la boîte, soulevez et tenez le couvercle extérieur. Faites pivoter le boîtier de l'appareil vers le haut et branchez le cordon d'alimentation.

Para usar la caja, levante y sujete la tapa exterior. Gire hacia arriba la caja del dispositivo y enchufe el cable de alimentación.



Position power cord into vertical slots in box and exit cord through egress openings on the box surface. Close the cover when done.

Placez le cordon d'alimentation dans les fentes verticales du boîtier et faites sortir le cordon par les ouvertures de sortie sur la surface du boîtier. Fermez le couvercle lorsque vous avez terminé.

Coloque el cable de alimentación en las ranuras verticales de la caja y sáquelo por las aberturas de salida de la superficie de la caja. Cierre la tapa cuando haya terminado.



9

Replacement Covers

Replacement covers may be purchased separately (Part No. XFB2GCVRBK & XFB2GCVRGY). To replace cover, remove (3) screws using an allen key. Install new cover using (3) new screws provided.

Couvertures de remplacement

Des couvercles de remplacement peuvent être achetés séparément (pièces n° XFB2GCVRBK et XFB2GCVRGY). Pour remplacer le couvercle, retirez les (3) vis à l'aide d'une clé à molette. Installez le nouveau couvercle en utilisant les (3) nouvelles vis fournies.

Cubiertas de repuesto

Las cubiertas de repuesto se pueden comprar por separado (n.º de pieza XFB2GCVRBK y XFB2GCVRGY). Para reemplazar la cubierta, retire los (3) tornillos con una llave allen. Instale la cubierta nueva usando los (3) tornillos nuevos provistos.



No: 1028542 1222

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca

© Copyright 2022 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2022 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2022 Legrand Todos los derechos reservados.