Wiremold®
Fire Classified Floor Boxes
Boîtes de sol ignifuges
Cajas para pisos clasificadas como aptas para incendios

No: 1012437R1 – 05/14

Installation Instructions • Notice d'Installation• Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Número(s) de Catálogo: 8801S-FC, 8801S-FC2, 8802S-FC, 8802S-FC12, 8803S-FC, 8803S-FC12

Country of Origin – Boxes: Made in USA • Fabriqué en USA • Hecho en USA
Country of Origin – Covers: Made in Mexico • Fabriqué en Mexico • Hecho en Mexico

IMPORTANT:
Please read all instructions before beginning installation.

Legrand electrical systems conform to and should be properly grounded in compliance with requirements of the current National Electrical Code or codes administered by local authorities.

All electrical products may present a possible shock or fire hazard if improperly installed or used. Legrand electrical products may bear the mark of a Nationally Recognized Testing Laboratory and should be installed in conformance with current local and/or the National Electrical Code.

IMPORTANT :
VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

Les systèmes électriques Legrand sont conformes au Code National de l'électricité (National Electrical Code) ou aux codes locaux en vigueur et doivent être mis à la terre conformément à ces codes.

Tous les produits électriques peuvent présenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils ne sont pas installés ou utilisés correctement. Les produits électriques Legrand peuvent porter la marque d'un laboratoire reconnu et doivent être installés conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux en vigueur.

IMPORTANTE:
Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Los sistemas eléctricos Legrand cumplen con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) actual o con los códigos impuestos por las autoridades locales y deben conectarse a tierra consecuentemente.

Todos los productos eléctricos pueden presentar un riesgo de descarga o incendio si se los instala o utiliza incorrectamente. Los productos eléctricos Legrand pueden llevar la marca de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y se deben instalar conforme al código local en vigencia o al Código Eléctrico Nacional.

8801S-FC Series



8802S-FC Series



8803S-FC Series



1 Cut opening into decking surface. Ensure that opening dimensions are approximately as shown below.

Découpez une ouverture dans la surface du plancher. Assurez-vous que les dimensions de l'ouverture sont approximativement comme indiqué ci-dessous.

Corte la apertura en la superficie de la cubierta. Asegúrese de que las dimensiones de la apertura sean aproximadamente como se muestra abajo.

Catalog No. N° de référence N.° de catálogo	Cut-Out in Deck Découpe dans le plancher Corte en la cubierta
8801S Series 8802S Series	11 5/8" x 14 11/16 [295mm x 373mm] [11 5/8 po x 14 11/16 po]
8803S Series	11 5/8" x 20 3/16 [295mm x 513mm] [11 5/8 po x 20 3/16 po]

Steel Deck (Corrugated)
Plancher en acier (ondulé)
Cubierta de acero (corrugada)



Plywood Deck
Plancher en contreplaqué
Cubierta de madera terciada



Center Line
Ligne centrale
Línea central



NOTE: **Make sure center line of box aligns with the center of the deck trough as shown before cutting the opening.**

REMARQUE : **Assurez-vous que la ligne centrale de la boîte est alignée avec le centre du creux du plancher comme illustré avant de découper l'ouverture.**

NOTA: **Asegúrese de que la línea central de la caja quede alineada con el centro del canal de la cubierta como se muestra en la figura antes de cortar la apertura.**

View of correctly installed box on decking
Illustration d'une boîte correctement installée sur un plancher
Vista de una caja instalada correctamente en la cubierta



NOTE: **Attach provided conduit caps on all unused feeds as shown.**

REMARQUE : **Posez les capuchons de conduit fournis sur tous les conduits d'alimentation non utilisés comme illustré.**

NOTA: **Conecte las tapas para conductos suministradas en todos los orificios de alimentación no utilizados como se muestra en la figura.**

NOTE: **Consult Structural Engineer before making any cuts into decking. Add additional supports as directed by Structural Engineer.**

REMARQUE : **Consultez un ingénieur en construction avant d'effectuer une découpe dans le plancher. Ajoutez des supports supplémentaires selon les directives de l'ingénieur en construction.**

NOTA: **Consulte con un ingeniero de estructuras antes de realizar los cortes en la cubierta. Agregue soportes adicionales según lo indique el ingeniero de estructuras.**

2 Secure pan to decking surface with screws or by seam welding.

Fixez le plateau sur la surface du plancher à l'aide de vis ou d'un soudage continu.

Asegure la placa a la superficie de la cubierta con tornillos o mediante soldadura continua.

Steel Deck
Plancher en contreplaqué
Cubierta de acero

Attach flange to Deck with screws (not included) or weld. Repeat on opposite side.

Fixez la bride sur le plancher à l'aide de vis (non incluses) ou d'une soudure. Réitérez sur le côté opposé

Conecte la brida a la cubierta con tornillos (no incluidos) o mediante soldadura. Repita los pasos en el lado opuesto



Plywood Deck
Plancher en acier
Cubierta de madera terciada

Attach flange to plywood with screws as needed to secure box during pour.

Fixez la bride sur le contreplaqué à l'aide de vis, en fonction des besoins, pour maintenir la boîte durant la pose de la chape.

Conecte la brida a la madera terciada con los tornillos necesarios para asegurar la caja durante el volcado.



3 All boxes are shipped from factory with 3 1/4" [83mm] pour adjustment height, the minimum height required for two-hour lightweight concrete pours. For pours, greater than or less than 3 1/4" [83mm] deep, adjust screw to get the desired pour height. It may be necessary to remove four (4) tabs from the box to adjust the box height below 3 1/4" [83mm].

Toutes les boîtes sont envoyées par l'usine en étant réglées sur une hauteur de chape de 83 mm [3 1/4 po], la hauteur minimum requise pour des chapes de béton léger avec un classement de deux heures. En ce qui concerne les chapes avec une profondeur supérieure ou inférieure à 83 mm [3 1/4 po], ajustez la vis pour vous conformer à la hauteur de chape souhaitée. Il peut être nécessaire d'enlever quatre (4) languettes de la boîte pour que la hauteur de celle-ci soit inférieure à 83 mm [3 1/4 po].

Todas las cajas se envían desde fábrica con una altura de ajuste de volcado de 83 mm [3 1/4"], la altura mínima necesaria para volcados de hormigón de bajo peso de dos horas. Para volcados mayores o menores que 83 mm [3 1/4"] de profundidad, ajuste el tornillo hasta obtener la altura de volcado deseada. Puede que sea necesario quitar las cuatro (4) pestañas de la caja para ajustar la altura a menos de 83 mm (3 1/4 in).

TAB REMOVAL (4 Tabs):
RETRAIT DE LA LANGUETTE (4 languettes) :
QUITAR PESTAÑAS (4 pestañas):



A. Remove screw
Retirez la vis
Quitar tornillo



B. Slide out tab
Faites glisser la languette
Deslizar la pestaña



C. Remove tab
Dépose de la languette
Quitar pestaña



FLOOR BOX HEIGHT ADJUSTMENT RANGES
PLAGES DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BOÎTES DE SOL
RANGOS DE AJUSTE PARA LA ALTURA DE LAS CAJAS PARA PISOS

CLASSIFICATION RATING	CATALOG NUMBER	MINIMUM POUR HEIGHT	MAXIMUM POUR HEIGHT
1, 1 1/2, 2	**8801S-FC**	2" [51mm]	5 1/4" [133mm]
1, 1 1/2, 2	**8802S-FC**	2" [51mm]	5 1/4" [133mm]
1, 1 1/2, 2	**8803S-FC**	2" [51mm]	5 1/4" [133mm]
1, 1 1/2, 2, 3	**8801S-FC2**	2" [51mm]	6 1/2" [165mm]
1, 1 1/2, 2, 3	**8802S-FC12**	2" [51mm]	6 1/2" [165mm]
1, 1 1/2, 2, 3	**8803S-FC12**	2" [51mm]	6 1/2" [165mm]



FIRE CLASSIFICATION RANGES & MINIMUM THICKNESS

REINFORCED CONCRETE SLAB (Plywood Decking)				
	MINIMUM THICKNESS FOR FIRE RESISTANCE RATING			
CEMENT TYPE	1 Hour	1 1/2 Hours	2 Hours	3 Hours
Normal Weight	3 1/2" [89mm]	4 5/16" [109mm]	5" [127mm]	6 3/16" [158mm]
Lightweight	2 1/2" [64mm]	3 1/8" [79mm]	3 5/8" [91mm]	4 7/16" [112mm]

CORRUGATED DECKING				
	MINIMUM THICKNESS FOR FIRE RESISTANCE RATING			
CEMENT TYPE	1 Hour	1 1/2 Hours	2 Hours	3 Hours
Normal Weight	3 1/2" [89mm]	4" [102mm]	4 1/2" [114mm]	5 1/5" [133mm]
Lightweight	2 5/8" [67mm]	3" [76mm]	3 1/4" [83mm]	4 3/16" [106mm]

CLASSIFICATION DE RÉACTION AU FEU ET ÉPAISSEUR MINIMUM

DALLE DE BÉTON ARMÉ (plancher en contreplaqué)				
	ÉPAISSEUR MINIMUM POUR LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU			
TYPE DE CIMENT	1 heure	1 heure 1/2	2 heures	3 heures
Poids normal	89 mm [3 1/2 po]	109 mm [4 5/16 po]	127 mm [5 po]	158 mm [6 3/16 po]
Poids léger	64 mm [2 1/2 po]	79 mm [3 1/8 po]	91 mm [3 5/8 po]	112 mm [4 7/16 po]

PLANCHER ONDULÉ				
	ÉPAISSEUR MINIMUM POUR LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU			
TYPE DE CIMENT	1 heure	1 heure 1/2	2 heures	3 heures
Poids normal	89 mm [3 1/2 po]	102 mm [4 po]	114 mm [4 1/2 po]	133 mm [5 1/5 po]
Poids léger	67 mm [2 5/8 po]	76 mm [3 po]	83 mm [3 1/4 po]	106 mm [4 3/16 po]

RANGOS DE CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS Y GROSOR MÍNIMO

PLACA DE CONCRETO REFORZADO (Revestimiento de madera contrachapada)				
	GROSOR MÍNIMO PARA LA CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO			
TIPO DE CEMENTO	1 hora	1 1/2 horas	2 horas	3 horas
Peso normal	3 1/2" [89 mm]	4 5/16" [109 mm]	5" [127 mm]	6 3/16" [158 mm]
Peso liviano	2 1/2" [64 mm]	3 1/8" [79 mm]	3 5/8" [91 mm]	4 7/16" [112 mm]

REVESTIMIENTO CORRUGADO				
	GROSOR MÍNIMO PARA LA CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO			
TIPO DE CEMENTO	1 hora	1 1/2 horas	2 horas	3 horas
Peso normal	3 1/2" [89 mm]	4" [102 mm]	4 1/2" [114 mm]	5 1/5" [133 mm]
Peso liviano	2 5/8" [67 mm]	3" [76 mm]	3 1/4" [83 mm]	4 3/16" [106 mm]

4 Pour concrete into pan. Prior to pour minimize concrete drop through by sealing the pan to decking seams with tape or other methods. Fill pan with concrete. Ensure that concrete completely fills under box by using vibratory tools to get complete fill.

Versez le béton dans le plateau. Avant de verser, minimisez le passage de béton à travers en fermant hermétiquement l'interstice entre le plateau et les joints du plancher à l'aide de ruban ou d'autres méthodes. Remplissez le plateau de béton. Assurez-vous que le béton remplit complètement la partie sous la boîte en utilisant des outils vibrants pour obtenir un remplissage complet.

Vuelque el hormigón en la placa. Antes del volcado, minimice el derrame de hormigón sellando la placa a las uniones de la cubierta con cinta u otros métodos. Llene la placa con hormigón. Asegúrese de que el hormigón se escurra completamente debajo de la caja utilizando herramientas de vibración para obtener un llenado completo.



Taping Example
Exemple de pose de ruban
Ejemplo de colocación de cinta





5 Complete activation following instructions provided with flange and cover plate(s). Carpet applications required openings as indicated in chart. See list below for available flanges and cover plates.

Accomplissez l'activation en respectant les instructions fournies avec la bride et le ou les caches. Les applications avec une moquette nécessitent des ouvertures comme indiqué dans le tableau. Veuillez consultez la liste ci-dessous pour connaître les brides et caches disponibles.

Complete la activación siguiendo las instrucciones provistas con la brida y la placa de la cubierta. Las aplicaciones para alfombras requieren que las aperturas sean como se indica en el gráfico. Consulte la lista siguiente para ver las bridas y placas de cubierta disponibles.



CARPET CUT OUT DIMENSIONS					
BOXES	FLANGE	WIDTH		LENGTH	
8801S Series	817B	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8801S Series	817TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8801S Series	818TCAL	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8802S Series	827B	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8802S Series	827TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8802S Series	828TCAL	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8803S Series	837B	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]
8803S Series	837TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]
8803S Series	838TCAL	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]

DIMENSIONS DE DÉCOUPE DE LA MOQUETTE					
BOÎTES	BRIDE	LARGEUR		LONGUEUR	
8801S Series	817B	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8801S Series	817TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8801S Series	818TCAL	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8802S Series	827B	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8802S Series	827TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8802S Series	828TCAL	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8803S Series	837B	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]
8803S Series	837TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]
8803S Series	838TCAL	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]

DIMENSIONES DE CORTE PARA ALFOMBRA					
CAJAS	BRIDA	ANCHO		LARGO	
8801S Series	817B	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8801S Series	817TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8801S Series	818TCAL	5 3/8"	[136mm]	4 3/8"	[111mm]
8802S Series	827B	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8802S Series	827TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8802S Series	828TCAL	5 3/8"	[136mm]	8 1/2"	[216mm]
8803S Series	837B	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]
8803S Series	837TCAL-XX	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]
8803S Series	838TCAL	5 3/8"	[136mm]	12 5/8"	[321mm]

	Carpet & Tile Flange	COVER PLATES				
		Duplex Dual Flip Lid	Duplex Rectangular Flip Lid	GFCI Rectangular Flip Lid	Round Twist Lock	Communication (For use with 880S Series only)
Brass	817B (1-gang) 827B (2-gang) 837B (3-gang)	828R	828DPGFITC	828GFITC	828DLR	828COMTC
Aluminum	818TCAL (1-gang) 828TCAL (2-Gang) 838TCAL (3-Gang)	828R-TCAL	828DPGFITCAL	828GFITCAL	828DLRAL	828COMTCAL

	Bride pour moquette et carrelage	CACHES				
		Couvercle rabattable double duplex	Couvercle rabattable rectangulaire duplex	Couvercle rabattable rectangulaire DDFT	Verrou rotatif rond	Communication (à utiliser uniquement avec la série 880S)
Cuivre	817B (simple) 827B (double) 837B (triple)	828R	828DPGFITC	828GFITC	828DLR	828COMTC
Aluminium	818TCAL (simple) 828TCAL (double) 838TCAL (triple)	828R-TCAL	828DPGFITCAL	828GFITCAL	828DLRAL	828COMTCAL

	Brida para alfombra y baldosa	PLACAS DE LA CUBIERTA				
		Tapa giratoria dual dúplex	Tapa giratoria rectangular dúplex	Tapa giratoria rectangular GFCI	Cerradura giratoria redonda	Comunicación (para usar con la serie 880S únicamente)
Latón	817B (1 juego) 827B (2 juegos) 837B (3 juegos)	828R	828DPGFITC	828GFITC	828DLR	828COMTC
Aluminio	818TCAL (1 juego) 828TCAL (2 juegos) 838TCAL (3 juegos)	828R-TCAL	828DPGFITCAL	828GFITCAL	828DLRAL	828COMTCAL





Type 8801S-FC, 8802S-FC and 8803S-FC preset electrical insert for use in 2 hour fire rated D900 series floor-ceiling designs constructed with nominal 2 in. or 3 in. deep fluted steel floor units having nominal 5 in. wide valleys and crests spaced 12 in. OC. The 8801S-FC, 8802S-FC and 8803S-FC preset electrical inserts are for use with a minimum 3 1/4 in. thickness of structural concrete topping. For use with a max of four (4) No. 12AWG type THHN power conductors or a max of forty eight (48) No. 23 AWG tele/data conductors per gang. The assembled preset electrical insert with floor plate kit and service activation fitting will not reduce the 2 hr fire rating of the floor assembly when installed in accordance with the installation instructions accompanying the preset electrical insert and when the preset electrical inserts are spaced minimum 2 ft. OC with not more than one unit per 4 sq. ft. of floor area in each span.

Type 8801S-FC2, 8802S-FC12 and 8803S-FC12 preset electrical insert for use in 3 hour fire rated D900 series floor-ceiling designs constructed with nominal 2 in. or 3 in. deep fluted steel floor units having nominal 5 in. wide valleys and crests spaced 12 in. OC. The 8801S-FC2, 8802S-FC12 and 8803S-FC12 preset electrical inserts are for use with a minimum 3 1/4 in. thickness of structural concrete topping. For use with a max of four (4) No. 12AWG type THHN power conductors or a max of forty eight (48) No. 23 AWG tele/data conductors per gang. The assembled preset electrical insert with floor plate kit and service activation fitting will not reduce the 3 hr fire rating of the floor assembly when installed in accordance with the installation instructions accompanying the preset electrical insert and when the preset electrical inserts are spaced minimum 2 ft. OC with not more than one unit per 4 sq. ft. of floor area in each span.

Les boîtes électriques préréglées de types 8801S-FC, 8802S-FC et 8803S-FC sont destinées à un usage dans des conceptions de sol-plafond à indice de résistance de 2 heures (série D900), construites avec des sols en acier cannelé d'une profondeur nominale de 5 cm [2 po] ou 7,6 cm [3 po] présentant des creux et des crêtes d'une largeur nominale de 12,7 cm [5 po] espacés de 30,5 cm [12 po] au centre. Les boîtes électriques préréglées 8801S-FC, 8802S-FC et 8803S-FC sont destinées à un usage avec un revêtement en béton de structure d'une épaisseur minimale de 83 mm [3 1/4 po]. Pour une utilisation avec un maximum de quatre (4) conducteurs d'alimentation THHN de 12 Awg ou un maximum de quarante-huit (48) conducteurs télévisuels ou de données de 23 Awg par dispositif simple. La boîte électrique préréglée assemblée avec le kit de plaque de sol et le dispositif d'activation de service n'entraîne pas la réduction de l'indice de résistance au feu de 2 heures de l'ensemble au sol, si ce dernier est installé suivant les consignes d'installation qui accompagnent la boîte électrique préréglée et s'il y a un minimum de 61 cm [2 pi] au centre entre les boîtes électriques préréglées et pas plus d'un dispositif tous les 3,7 m2 [4 pi2] de surface de sol dans chaque intervalle.

Les boîtes électriques préréglées de types 8801S-FC2, 8802S-FC12 et 8803S-FC12 sont destinées à un usage dans des conceptions de sol-plafond à indice de résistance au feu de 3 heures (série D900), construites avec des sols en acier cannelé d'une profondeur nominale de 5 cm [2 po] ou 7,6 cm [3 po] présentant des creux et des crêtes d'une largeur nominale de 12,7 cm [5 po] espacés de 30,5 cm [12 po] au centre. Les boîtes électriques préréglées de types 8801S-FC2, 8802S-FC12 et 8803S-FC12 sont destinées à un usage avec un revêtement en béton de structure d'une épaisseur minimale de 83 mm [3 1/4 po]. Pour une utilisation avec un maximum de quatre (4) conducteurs d'alimentation THHN de 12 Awg ou un maximum de quarante-huit (48) conducteurs télévisuels ou de données de 23 Awg par dispositif simple. La boîte électrique préréglée assemblée avec le kit de plaque de sol et le dispositif d'activation de service n'entraîne pas la réduction de l'indice de résistance au feu de 3 heures de l'ensemble au sol, si ce dernier est installé suivant les consignes d'installation qui accompagnent la boîte électrique préréglée et s'il y a un minimum de 61 cm [2 pi] au centre entre les boîtes électriques préréglées et pas plus d'un dispositif tous les 3,7 m2 [4 pi2] de surface de sol dans chaque intervalle.

Los insertos eléctricos preconfigurados tipo 8801S-FC, 8802S-FC y 8803S-FC para utilizar en diseños de pisos-techos de la serie D900 con calificación contra incendios de 2 horas construidos con unidades de piso de acero acanaladas de 2 pulg. o 3 pulg. de profundidad con valles de 5 pulg. de ancho y crestas con 12 pulg. de separación. OC. Los insertos eléctricos preconfigurados 8801S-FC, 8802S-FC y 8803S-FC están diseñados para el uso con un mínimo de 3 1/4 pulg. de grosor de recubrimiento estructural de concreto. Para utilizar con un máximo de cuatro (4) conductores de alimentación eléctrica de 12 AWG tipo THHN o un máximo de cuarenta y ocho (48) conductores de telefonía/datos de 23 AWG por salida. El inserto eléctrico preconfigurado y armado con kit de placa de piso y accesorio de activación de servicio no reducirá la calificación contra incendios de 2 horas del conjunto del piso cuando se lo instala de conformidad con las instrucciones de instalación que acompañan al inserto eléctrico preconfigurado y cuando los insertos tengan una separación de 2 pies como mínimo. OC con no menos de una unidad cada 4 pies cuadrados de área del piso en cada espacio.

Los insertos eléctricos preconfigurados tipo 8801S-FC, 8802S-FC y 8803S-FC para utilizar en diseños de pisos-techos de la serie D900 con calificación contra incendios de 3 horas construidos con unidades de piso de acero acanaladas de 2 pulg. o 3 pulg. de profundidad con valles de 5 pulg. de ancho y crestas con 12 pulg. de separación. OC. Los insertos eléctricos preconfigurados 8801S-FC2, 8802S-FC12 y 8803S-FC12 están diseñados para el uso con un mínimo de 3 1/4 pulg. de grosor de recubrimiento estructural de concreto. Para utilizar con un máximo de cuatro (4) conductores de alimentación eléctrica de 12 AWG tipo THHN o un máximo de cuarenta y ocho (48) conductores de telefonía/datos de 23 AWG por salida. El inserto eléctrico preconfigurado y armado con kit de placa de piso y accesorio de activación de servicio no reducirá la calificación contra incendios de 3 horas del conjunto del piso cuando se lo instala de conformidad con las instrucciones de instalación que acompañan al inserto eléctrico preconfigurado y cuando los insertos tengan una separación de 2 pies como mínimo. OC con no menos de una unidad cada 4 pies cuadrados de área del piso en cada espacio.

No: **1012437R1 0514**

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca

© Copyright 2014 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2014 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2014 Legrand Todos los derechos reservados.